



Happy D.2 Badewanne # 70031800000000

| < 1800 mm > |



Badewanne	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Rechteckig, Einbauart: Vorwand, Angeformte Acrylverkleidung, Weiß, Sanitäracryl, Anzahl Rückenschrägen: 2, Inkl. Fußgestell, Überlauf: Ja, Position Ablauf: Mitte, Position Überlauf: Mitte, Nutzinhalt: 180 l, Innentiefe: 460 mm, Höhe mit Wannerverkleidung: 600 mm			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
		53,000 kg	70031800000000
Passende Produkte			
Wandprofil , 3300 x 4 mm	3300 x 4 mm		790126
Wannengriff Chrom, 311 x 56 mm	311 x 56 mm		792804
Nackenkissen Weiß, 250 x 110 mm	250 x 110 mm		790009
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf Bodenzulauf, Quadroval, Länge Bowdenzug: 725 mm, Durchmesser Ablaufstopfen: 52 mm, Inkl. flexibler Ablaufschlauch, 500 x 80 mm	500 x 80 mm		791228
Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval, Länge Bowdenzug: 700 mm, Durchmesser Ablaufstopfen: 52 mm, Inkl. flexibler Ablaufschlauch, 400 x 80 mm	400 x 80 mm		792218
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf Wanneneinlauf, Quadroval, Länge Bowdenzug: 700 mm, Durchmesser Ablaufstopfen: 52 mm, Inkl. flexibler Ablaufschlauch, 400 x 80 mm	400 x 80 mm		792219
Ausschreibungstext			

Happy D.2 Badewanne # 70031800000000

|< 1800 mm >|

DURAVIT Happy D.2 Badewanne Vorwandversion, Design by sieger design, mit zwei Rückenschrägen, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell, aus 5mm Sanitäracryl gezogen und durchgefärbt. Innenraum rechteckig mit runden Ecken. Innentiefe 460mm. Wannenrandbreite 30/70mm. Abmessungen Wannenboden 1030x360mm, innen am Wannenrand 1740x700mm. Ab- und Überlauf mittig. Ablaufdurchmesser 52mm. Passende Ausstattung für Badewanne: LED-Farblicht mit Fernbedienung (weiß -00, chrom -10). Passendes Zubehör für Badewanne: Nackenkissen (weiß), Wandprofil, Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval (chrom), Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval mit Wanneneinlauf, optional Bodenzulauf (chrom). Nutzinhalt 180 Liter. Abmessungen(LxBxH)1800x800x600mm. Weiß. Best.Nr. 70031800000000.

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.